



## Nasadka 12-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 1.3/8 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	644600 1.3/8
GTIN	4018754009404
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

#### Norma:

**DIN 3120-D 20**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 48,5 mm

długość: 59 mm

### Opis techniczny

Ø po stronie napędu	48,5 mm
długość	59 mm
rozwartość klucza	1.3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

