



Nasadka 12-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 1.3/4 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	644600 1.3/4
GTIN	4018754009466
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 59,5 mm

długość: 70 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	1.3/4 cal
długość	70 mm
Ø po stronie napędu	59,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

