



Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, ze stali stopowej, zestaw, sześciokąt: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627320 10
GTIN	4013288111357
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
nierdzewna stal stopowa, hartowana próżniowo, **profil Hex-plus**, zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

materiał: Stal stopowa, INOX

długość ramion: 224×42 mm

Opis techniczny

długość ramion	224×42 mm
sześciokąt	10 mm
materiał	Stal stopowa, INOX
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Stal stopowa, Hex-Plus liczba wkrętaków 9	627350 9

