

**HOLEX®****Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 14X15 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 620120 14X15  |
| GTIN             | 4045197438096 |
| Klasa artykułu   | 62C           |

**Opis****Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiał:**

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 140 mm

Ø otworu przetyczek: 8,5 mm

**Opis techniczny**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Ø otworu przetyczek | 8,5 mm                            |
| długość całkowita   | 140 mm                            |
| rozwartość klucza 1 | 14 mm                             |
| rozwartość klucza 2 | 15 mm                             |
| norma               | DIN 896 B                         |
| materiał            | Rura ze stali ulepszanej cieplnie |
| powierzchnia        | chromowane                        |
| Rodzaj produktu     | Klucze nasadowe                   |

**Akcesoria**

|  |              |
|--|--------------|
| Przetyczki walcowe $\varnothing \times$ długość całkowita 8X180 mm | 621600 8X180 |
| Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm                    | 621800 245   |
| Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm                    | 621800 175   |
| Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm                    | 621800 180   |
| Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 8/1              | 620320 8/1   |
| Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 6/1              | 620320 6/1   |
| Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 11/3             | 620320 11/3  |