

HOLEX**Sonda endoskopowa, kątowna, giętka, Ø 4,5 mm, długość sondy: 3000mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	492944 3000
GTIN	4045197893789
Klasa artykułu	42L

Opis

Wykonanie:

2x kątowna głowica sondy 180°: sonda z uchwytem i dźwignią nastawczą do przechylania głowicy kamery w dwóch kierunkach (maks. 2x 180°). Do przeglądu pustych przestrzeni w kierunku wstecznym do kierunku ruchu sondy nie jest wymagane dodatkowe lustro sondy. Funkcja blokowania wybranego położenia kątownego umożliwia niemęczącą pracę. Cała sonda jest wyjątkowo wytrzymała dzięki węzowi ochronnemu z plecionego metalu. Kąt otwarcia obrazu 90°.

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. **w pojazdach samochodowych:** silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. **Przemysł lotniczy:** zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. **Budownictwo:** ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. **Rurociągi:** spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. **Układy hydrauliczne:** siłowniki, nieszczelności. **Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja:** piece, kominy, bojler, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. **Zwalczanie szkodników:** ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. **Policja, urzędy celne:** kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną \varnothing głowicy sondy i innymi kierunkami patrzenia dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 67
rozdzielczość kamery	640×480 px
Atrybut nazwy produktu	\varnothing 4,5 mm
Rodzaj produktu	Sonda