



Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 11X13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	619705 11X13
GTIN	4045197673367
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.

bardzo stabilny, poręczny, owalny uchwyt. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym – od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 174 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 22,8 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 25,3 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$: 8,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 10,5 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	22,8 mm
rozwartość klucza 1	11 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	8,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	10,5 mm
długość klucza L	174 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	25,3 mm

norma	DIN 3118 / ISO 3318
położenie pierścienia	10 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane