

**Klucze oczkowe, dwustronne, proste, do śrub Torx®, profil Torx®: E6XE8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, kształt prosty, płaskie główki i cienkie pierścienie do ciasnych podejść. Uchwyt o profilu dwuteowym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklowym.

długość klucza L: 115,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 9,6 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 11,6 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$: 4,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 5,5 mm

Opis techniczny

Profil Torx® 2	E8
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	9,6 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	11,6 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	5,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	4,5 mm
długość klucza L	115,5 mm
Profil Torx® 1	E6
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, prostych, do śrub Torx® liczba wkrętaków 4

619410 4