

**HOLEX®****Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 4X5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 4X5
GTIN	4045197438003
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiał:**

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 110 mm

Ø otworu przetyczek: 5,3 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	4 mm
długość całkowita	110 mm
Ø otworu przetyczek	5,3 mm
rozwartość klucza 2	5 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszonej cieplnie
powierzchnia	chromowane

**Akcesoria**

Przetyczki walcowe $\varnothing$ xdługość całkowita 5X125 mm	621600 5X125
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175