

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 5,5X7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 5,5X7
GTIN	4045197438010
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 110 mm

Ø otworu przetyczek: 6,3 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	5,5 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
Ø otworu przetyczek	6,3 mm
długość całkowita	110 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszonej cieplnie
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Przetyczki walcowe Ø×długość całkowita 6X160 mm	621600 6X160
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245