



## Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 14X17 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.

bardzo stabilny, poręczny, owalny uchwyt. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym – od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

#### Norma:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 195 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 27,4 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 31,4 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 11 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2 \text{ maks.}}$ : 12,5 mm

### Opis techniczny

długość klucza L	195 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	27,4 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2 \text{ maks.}}$	12,5 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	31,4 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	11 mm

norma	DIN 3118 / ISO 3318
położenie pierścienia	10 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane