



## Klucze oczkowe, dwustronne, proste, do śrub Torx®, profil Torx®: E14XE18



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, kształt prosty, płaskie główki i cienkie pierścienie do ciasnych podejść. Uchwyt o profilu dwuteowym.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklowym.

długość klucza L: 185 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 17,8 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 22,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1\text{maks.}}$ : 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{maks.}}$ : 9,5 mm

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	17,8 mm
Profil Torx® 2	E18
długość klucza L	185 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{maks.}}$	8 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	22,5 mm
Profil Torx® 1	E14
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	9,5 mm
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

---

## Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, prostych, do śrub Torx® liczba wkrętaków 4

---

619410 4