

**Klucze oczkowe, dwustronne, proste, do śrub Torx®, profil Torx®: E20XE24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, kształt prosty, płaskie główki i cienkie pierścienie do ciasnych podejść. Uchwyt o profilu dwuteowym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklowym.

długość klucza L: 227 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 24,7 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 29,2 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$: 10,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 12,5 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	12,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	29,2 mm
długość klucza L	227 mm
Profil Torx® 1	E20
Profil Torx® 2	E24
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	10,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	24,7 mm
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, prostych, do
śrub Torx® liczba wkrętałów 4

619410 4