

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 8X9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 8X9
GTIN	4045197438034
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 110 mm

Ø otworu przetyczek: 6,3 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	8 mm
długość całkowita	110 mm
Ø otworu przetyczek	6,3 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki walcowe $\varnothing \times$ długość całkowita 6X160 mm	621600 6X160
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 11/3	620320 11/3
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 6/1	620320 6/1
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 8/1	620320 8/1