



## Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 19X22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.

bardzo stabilny, poręczny, owalny uchwyt. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym – od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

#### Norma:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 228 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 33,4 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 38,4 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1\text{ maks.}}$ : 13 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{ maks.}}$ : 14 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza 1	19 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	13 mm
rozwartość klucza 2	22 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	38,4 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	14 mm
długość klucza L	228 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	33,4 mm

norma	DIN 3118 / ISO 3318
położenie pierścienia	10 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane