

HOLEX®
Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 22X24 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.

bardzo stabilny, poręczny, owalny uchwyt. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym – od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

Norma:
DIN 3118 / ISO 3318
Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 243 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 38,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 42 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 15 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2 \text{ maks.}}$: 16 mm

Opis techniczny

długość klucza L	243 mm
rozwartość klucza 2	24 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	38,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	15 mm
rozwartość klucza 1	22 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2 \text{ maks.}}$	16 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	42 mm

norma	DIN 3118 / ISO 3318
położenie pierścienia	10 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane