

**Klucz rurkowy nasadowy, rozwartość klucza: 10X13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 10X13
GTIN	4045197438065
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościenniej rury ze stali do ulepszania ciepłego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	13 mm
długość całkowita	140 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
Ø otworu przetyczek	8,5 mm
norma	DIN 896 B
materiał	stal do ulepszania ciepłego, chromowana
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki walcowe \varnothing ×długość całkowita 8X180 mm	621600 8X180