



## Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym całkowicie izolowane, sześciokąt: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627440 8
GTIN	4010995279318
Klasa artykułu	63K

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.

**Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Opis techniczny

długość grotu	150 mm
sześciokąt	8 mm
długość całkowita	182 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rodzaj produktu	Wkrętaki