

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 30X34 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 30X34
GTIN	4045197438249
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 200 mm

Ø otworu przetyczek: 16,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
Ø otworu przetyczek	16,5 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
rozwartość klucza 2	34 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki walcowe \varnothing xdługość całkowita 16X400 mm	621600 16X400
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 11/3	620320 11/3