



Ściernice garnkowe, ceramiczne, Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 100×50×20,  
Typ: EK80



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	597020 EK80
GTIN	9003170096270
Klasa artykułu	53Y

## Opis

### Wykonanie:

Ściernica garnkowa z: **Korund szlachetny, biały. Specyfikacja: SD83AII7PVK3F steel universal.**

### Zastosowanie:

**Do ostrzenia narzędzi skrawających, jak wiertła, frezy itp.** Szlifowanie na mokro z zastosowaniem emulsji lub oleju do szlifowania.

## Opis techniczny

ziarnistość	80
oznaczenie ziarnistości	A
Materiały ściernie	korund szlachetny biały
specyfikacja	SD83AII7PVK3F steel universal
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Kształt	6

Ø tarcz D	100 mm
grubość tarczy T	50 mm
Atrybut nazwy produktu	100×50×20
Ø otworu H	20 mm
grubość ścianki W	10 mm
grubość dna E	10 mm
Rodzaj produktu	Ściernice garnkowe,