

**HOLEX®****Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 16X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 16X17
GTIN	4045197438119
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiał:**

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 150 mm

Ø otworu przetyczek: 10,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu przetyczek	10,5 mm
długość całkowita	150 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

**Akcesoria**

Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki walcowe $\varnothing \times$ długość całkowita 10X200 mm	621600 10X200
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 6/1	620320 6/1
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 11/3	620320 11/3
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 8/1	620320 8/1