

**Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm), 250×32×51, Typ: SC80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	596510 SC80
GTIN	9003178226235
Klasa artykułu	53Y

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. **Do uniwersalnego zastosowania** na podwójnych szlifierekach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi z węglików spiekanych i powlekanych węglikiem spiekany, a także do obrabianych elementów z żeliwa i wolframu.

Specyfikacja:

Węglik krzemu zielony, stopień twardości J.

w dostawie::

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

Opis techniczny

ziarnistość	drobne
-------------	--------

ziarnistość	80
oznaczenie ziarnistości	SiC
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
specyfikacja	Węglik krzemu zielony, stopień twardości J
Materiały ściernie	węglik krzemu, zielony
metoda szlifowania	szlifierek stołowych
Ø wewn. pierścienia redukcyjnego	32 mm
Kształt	1
Ø tarcz D	250 mm
grubość tarczy T	32 mm
Atrybut nazwy produktu	250×32×51
Ø otworu H	51 mm
Rodzaj produktu	Tarcza szlifierska

Akcesoria

Zestawy pierścieni redukcyjnych otworu ściernicy 51 mm	596000 51
--	-----------