




Ściernice garnkowe, ceramiczne, Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 100×50×20,
Typ: SC80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Ściernica garnkowa z: **karborund zielony** Specyfikacja: **C80I5V15-W-Carbide**.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi skrawających, jak wiertła, frezy itp. Szlifowanie na mokro z zastosowaniem emulsji lub oleju do szlifowania.

Opis techniczny

ziarnistość	80
oznaczenie ziarnistości	SiC
Materiały ściernie	Karborund zielony
specyfikacja	C80I5V15-W-Carbide
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Kształt	6
Ø tarcz D	100 mm

grubość tarczy T	50 mm
Atrybut nazwy produktu	100×50×20
Ø otworu H	20 mm
grubość ścianki W	10 mm
grubość dna E	10 mm
Rodzaj produktu	Ściernice garnkowe,