

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 21X24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 21X24
GTIN	4045197438188
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 170 mm

Ø otworu przetyczek: 14,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	21 mm
rozwartość klucza 2	24 mm
długość całkowita	170 mm
Ø otworu przetyczek	14,5 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki walcowe \varnothing ×długość całkowita 14X320 mm	621600 14X320
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 11/3	620320 11/3