

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 24X27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 24X27
GTIN	4045197438201
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 190 mm

Ø otworu przetyczek: 14,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	190 mm
Ø otworu przetyczek	14,5 mm
rozwartość klucza 2	27 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszonej cieplnie
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przetyczki walcowe \varnothing xdługość całkowita 14X320 mm	621600 14X320
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245