



## Złącza trzpieniowe z zatrzask. kul., Typ: 2/100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	650005 2/100
GTIN	4045197214454
Klasa artykułu	62D

### Opis

**Wykonanie:**

z zatrzaskiem kulkowym.

**Zastosowanie:**

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość całkowita: 100 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/4 cal

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173: E 6,3

### Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173	E 6,3
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
norma	DIN 7428
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

