



## Złącza trzpieniowe z zatrzask. kołk., Typ: 9



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	650000 9
GTIN	4045197437709
Klasa artykułu	62D

### Opis

#### Wykonanie:

z ustalaczem kołkowym.

#### Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość całkowita: 50 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/2 cal

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173: E 6,3

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173	E 6,3
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
długość całkowita	50 mm
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)
norma	DIN 7428
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

