

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 10 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	650130 10
GTIN	4991644317950
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 15,8 mm

długość: 32 mm

## Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	15,8 mm
długość	32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

---

**Akcesoria**

Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 1	650790 1
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm	650800 18
Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 1	650780 1
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X14 mm	650900 2,5X14