

HOLEX**Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 650100 13 |
| GTIN | 4045197214652 |
| Klasa artykułu | 62D |

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| Ø po stronie napędu | 20 mm |
| rozwartość klucza | 13 mm |
| długość | 30 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny |
| nadają się do zastosowania maszynowego | tak |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Wyciągacz zacisków zabezpieczających | 650785 |
| Zestaw zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, wraz z wyciągaczem, 10-elem. Typ 2 | 650790 2 |
| Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm | 650800 22 |
| Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |