

HOLEX®
Zestawy kluczy rurkowych dwustr., liczba wkrętaków: 11/3

Dane zamówienia

Numer katalogowy	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Klasa artykułu	62C

Opis
Wykonanie:

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

w dostawie::

po 1 kluczu nr 620120: wielk. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x32; 30x34

liczba przetyczek: 3

Opakowanie: etui z tworzywa

Opis techniczny

liczba przetyczek	3
liczba wkrętaków	11
Opakowanie	etui z tworzywa
norma	DIN 896 B

materiał	Rura ze stali ulepszonej cieplnie
powierzchnia	chromowane

Aksesoria

Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 12X250 mm	621600 12X250
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 10X200 mm	621600 10X200
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 8X180 mm	621600 8X180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 16X400 mm	621600 16X400
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 14X320 mm	621600 14X320
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 6X160 mm	621600 6X160