

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 15 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	650130 15
GTIN	2050001019851
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 22 mm

długość: 32 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	15 mm
Ø po stronie napędu	22 mm
długość	32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 2	650790 2
Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 2	650780 2
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22