

**HOLEX®****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala długie, z magnesem na sprężynie,  
rozwartość klucza: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650052 8
GTIN	4045197214607
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do **AS-drive**.

**Zalety:**

Osadzony na sprężynie magnes przytrzymuje śrubę. Zapewnia to dodatkowo właściwe uchwycenie łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby i nakrętki.

**Norma:****DIN 3129****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 50 mm

**Opis techniczny**

długość	50 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
rozwartość klucza	8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

