

**Klucze hakowe przegubowe z czopem, Największa  $\emptyset$  /  $\emptyset$  czopu: 35/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628100 35/3
GTIN	4020772053062
Klasa artykułu	63Q

**Opis****Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z stożkiem.

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.

do nakrętek o  $\emptyset$  zewn.: 22 - 35 mm

długość całkowita: 165 mm

**Opis techniczny**

$\emptyset$ czopu	3 mm
długość całkowita	165 mm
największa $\emptyset$	35 mm
do nakrętek o $\emptyset$ zewn.	22 - 35 mm
typ	775D