



Hakowe klucze przegubowe, nierdzewne, z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 60-90 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627990 60-90
GTIN	4020772052201
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.
nierdzewna stal stopowa Nirosta.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.
materiał: Stal stopowa, INOX
do nakrętek o Ø zewn.: 60 - 90 mm
długość całkowita: 280 mm

Opis techniczny

do nakrętek o Ø zewn.	60 - 90 mm
długość całkowita	280 mm
typ	775
materiał	Stal stopowa, INOX