



Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, uchwyt Kraftform-Micro, sześciokąt: 2 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627470 2 |
| GTIN | 4013288192295 |
| Klasa artykułu | 63F |

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się **obrotową nasadką** (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana **strefa szybkiego wkręcania**, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz **strefa uchwytu** do przenoszenia większych momentów obrotowych.

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. **Profil Hex-Plus** zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

długość grotu: 60 mm

długość całkowita: 157 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| długość grotu | 60 mm |
| długość całkowita | 157 mm |
| sześciokąt | 2 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |

Akcesoria

Zestaw wkrętek dla elektroników, z uchwytem
Kraftform-Micro liczba wkrętek 25

667170 25

Zestawy wkrętek trzpieniowych, 6-kątnych uchwyt
Kraftform-Micro liczba wkrętek 7

627475 7