

**Klucze hakowe przegubowe z czopem, Największa \emptyset / \emptyset czopu: 90/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628100 90/6
GTIN	4020772051884
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z stożkiem.

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.

do nakrętek o \emptyset zewn.: 60 - 90 mm

długość całkowita: 280 mm

Opis techniczny

długość całkowita	280 mm
największa \emptyset	90 mm
\emptyset czopu	6 mm
do nakrętek o \emptyset zewn.	60 - 90 mm
typ	775D