

**Klucze hakowe przegubowe z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 20-35 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628000 20-35
GTIN	4020772051730
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.
stal specjalna; szlifowana, hartowana i niklowana.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.
do nakrętek o Ø zewn.: 20 - 35 mm
długość całkowita: 165 mm

Opis techniczny

długość całkowita	165 mm
do nakrętek o Ø zewn.	20 - 35 mm
typ	775D