

**Klucze hakowe przegubowe z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 35-60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628000 35-60
GTIN	4020772051747
Klasa artykułu	63Q

**Opis****Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.  
stal specjalna; szlifowana, hartowana i niklowana.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.  
do nakrętek o Ø zewn.: 35 - 60 mm  
długość całkowita: 210 mm

**Opis techniczny**

do nakrętek o Ø zewn.	35 - 60 mm
długość całkowita	210 mm
typ	775D