

**Klucze hakowe przegubowe z czopem, Największa \emptyset / \emptyset czopu: 155/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628100 155/8
GTIN	4020772053192
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z stożkiem.

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.

do nakrętek o \emptyset zewn.: 95 - 155 mm

długość całkowita: 335 mm

Opis techniczny

największa \emptyset	155 mm
do nakrętek o \emptyset zewn.	95 - 155 mm
\emptyset czopu	8 mm
długość całkowita	335 mm
typ	775D