

HOLEX®
Klucze płaskie / nasadowe, rozwartość klucza: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	621500 10
GTIN	4045197480224
Klasa artykułu	62C

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo, obustronnie równe rozwartości o małej tolerancji. Główka nasadowa obracana o ok. 180°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza: 178 mm

szerokość szczęk: 20,7 mm

Ø główki: 14,8 mm

wysokość szczęk: 6,6 mm

Opis techniczny

wysokość szczęk	6,6 mm
szerokość szczęk	20,7 mm
długość klucza	178 mm
rozwartość klucza	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
Ø główki	14,8 mm
główka ruchoma	180 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

