



## Obciągacze diamentowe z gniazdem MK1, masa diamentu: 0,4 karat



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	599720 0,4
GTIN	9003172494579
Klasa artykułu	53Y

### Opis

#### Wykonanie:

Standardowy obciągacz do wszystkich maszyn, z odpowiednim uchwytem. Są to obciągacze **jednorazowe** po osiągnięciu granicznego zużycia należy go całkowicie wymienić (przekładanie w oprawce nie jest możliwe).

z powierzchnią pod klucz dla ułatwienia demontażu. obciągacz diamentowy **jednoostrzowy**, jednorazowy.

#### Zastosowanie:

Do dokładnego obciągania i ostrzenia ściernic, w celu odtworzenia zdefiniowanego stanu ściernicy (bicie poprzeczne i wzdłużne, kształt, struktura powierzchni, charakterystyka szlifowania). Do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, dbać o odpowiednie chłodzenie i smarowanie. Zamocowanie na małym wysięgu (długość swobodna < 2×D) zapobiega drganiom. do prostych, **nieco wypukłych i wklęsłych** kształtów ściernic do szlifowania wałków, płaszczyzn, **otworów i szlifowania bezkłowego**. Koniecznie zwracać uwagę na odpowiednie położenie (pochylenie o 3° do 15° względem osi ściernicy, dla obu kierunków osi). W celu równomiernego zużycia regularnie obracać obciągacz o 90°.

oznaczenie ziarnistości: D

typ obciągacza: jednofrakcyjny

Ø główki D<sub>2</sub>: 12,4 mm

Długość całkowita L: 49 mm

do ściernic o wymiarach: Ø125×30 – Ø250×15 mm

### Opis techniczny

typ obciągacza	jednofrakcyjny
Długość całkowita L	49 mm

do ściernic o wymiarach	Ø125×30 – Ø250×15 mm
masa diamentu	0,4 ct
Ø główki D <sub>2</sub>	12,4 mm
oznaczenie ziarnistości	D