



## Obciągacze diamentowe z gniazdem MK1, masa diamentu: 2,4 karat



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	599720 2,4
GTIN	9003172494609
Klasa artykułu	53Y

### Opis

#### Wykonanie:

Standardowy obciągacz do wszystkich maszyn, z odpowiednim uchwytem. Są to obciągacze **jednorazowe** po osiągnięciu granicznego zużycia należy go całkowicie wymienić (przekładanie w oprawce nie jest możliwe).

z powierzchnią pod klucz dla ułatwienia demontażu. obciągacz **wielostrzowy**, jednorazowy, z wieloma pojedynczymi diamentami.

#### Zastosowanie:

Do dokładnego obciągania i ostrzenia ściernic, w celu odtworzenia zdefiniowanego stanu ściernicy (bicie poprzeczne i wzdłużne, kształt, struktura powierzchni, charakterystyka szlifowania). Do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, dbać o odpowiednie chłodzenie i smarowanie. Zamocowanie na małym wysięgu (długość swobodna < 2×D) zapobiega drganiom. do **prostych** kształtów ściernic do szlifowania płaszczyzn i wałków.

oznaczenie ziarnistości: D

typ obciągacza: wielofrakcyjny

Ø główki D<sub>2</sub>: 14 mm

Długość całkowita L: 57 mm

do ściernic o wymiarach: maksymalnie Ø500 mm

### Opis techniczny

masa diamentu	2,4 ct
typ obciągacza	wielofrakcyjny
do ściernic o wymiarach	maksymalnie Ø500 mm
Długość całkowita L	57 mm

Ø główki D <sub>2</sub>	14 mm
oznaczenie ziarnistości	D