

**Klucze hakowe przegubowe z czopem, Największa \emptyset / \emptyset czopu: 230/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628100 230/10
GTIN	4020772053109
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z stożkiem.

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.

do nakrętek o \emptyset zewn.: 165 - 230 mm

długość całkowita: 460 mm

Opis techniczny

do nakrętek o \emptyset zewn.	165 - 230 mm
długość całkowita	460 mm
największa \emptyset	230 mm
\emptyset czopu	10 mm
typ	775D