

**Klucze hakowe przegubowe z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 155-230 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628000 155-230
GTIN	4020772051778
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.
stal specjalna; szlifowana, hartowana i niklowana.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.
do nakrętek o Ø zewn.: 155 - 230 mm
długość całkowita: 460 mm

Opis techniczny

długość całkowita	460 mm
do nakrętek o Ø zewn.	155 - 230 mm
typ	775D