

**Klucze hakowe przegubowe z czopem, Największa \emptyset / \emptyset czopu: 22/2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628100 22/2,5
GTIN	4020772053055
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z stożkiem.

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.

do nakrętek o \emptyset zewn.: 16 - 22 mm

długość całkowita: 135 mm

Opis techniczny

\emptyset czopu	25 mm
największa \emptyset	22 mm
do nakrętek o \emptyset zewn.	16 - 22 mm
długość całkowita	135 mm
typ	775D