



Obciążacze do ściernic tarczowych, typ: DIA



Dane zamówienia

Numer katalogowy	599100 DIA
GTIN	9003172495606
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Solidny, poręczny uchwyt drewniany. Stabilna, metalowa osłona zapobiega wydobywaniu się strumienia ścierniwa i isker. ze stałymi, diamentowymi segmentami obciążacza dla uzyskania najwyższej odporności na ścieranie.

Zastosowanie:

Do obciążania zgrubnego lub ostrzenia ściernic tarczowych.

oznaczenie ziarnistości: D

materiał segmentu obciążającego: segment diamentowy

długość całkowita: 420 mm

do ściernic tarczowych o \varnothing : 250 - 600 mm

Opis techniczny

długość całkowita	420 mm
materiał segmentu obciążającego	segment diamentowy
oznaczenie ziarnistości	D
do ściernic tarczowych o \varnothing	250 - 600 mm

Akcesoria

Zamienny segment obciążający typ DIA	599110 DIA
--------------------------------------	------------

