


**Obciągacz diamentowy płytkowy dł.×szer.×wys. 33×10,5×5 mm, typ: B115****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	599760 B115
GTIN	9003174777533
Klasa artykułu	53Y

**Opis****Wykonanie:**

Obciągacz płytkowy jednorazowego użytku, z boku spiekany. Długość pokrycia 15 mm, szerokość pokrycia 10 mm, grubość pokrycia 1,15 mm.

**Zastosowanie:**

Do prostych i zwykłych profili ściernic na szlifierkach do wałków i do płaszczyzn.  
oznaczenie ziarnistości: D

**Opis techniczny**

długość pokrycia diamentowego	15 mm
szerokość pokrycia diamentowego	10 mm
grubość pokrycia diamentowego	1,15 mm
oznaczenie ziarnistości	D