



Klucze nasadowe, przegubowe, rozwartość klucza: 12X13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	621400 12X13
GTIN	4018754025695
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo; dokładnie określona tolerancja rozwartości kluczy, 12-kąt. Zintegrowana sprężyna dociskowa utrzymuje główki w zadanej pozycji. stabilny trzon dwuteownikowy, zakończony cienkościnnymi główkami z profilem AS-Drive. Ruchome główki (przystawne do 220°).

Materiał:

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana krawędzie zaokrąglone (brak ostrych krawędzi).

długość klucza L: 228 mm

Ø główki D₁: 17,2 mm

Ø główki D₂: 18,4 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	13 mm
długość klucza L	228 mm
Ø główki D ₁	17,2 mm
Ø główki D ₂	18,4 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

