



Klucze nasadowe, przegubowe, rozwartość klucza: 14X15 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	621400 14X15
GTIN	4018754025732
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo; dokładnie określona tolerancja rozwartości kluczy, 12-kąt. Zintegrowana sprężyna dociskowa utrzymuje główki w zadanej pozycji. stabilny trzon dwuteownikowy, zakończony cienkościennymi główkami z profilem AS-Drive. Ruchome główki (przestawne do 220°).

Materiał:

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana krawędzie zaokrąglone (brak ostrych krawędzi).

długość klucza L: 227 mm

Ø główki D₁: 19,7 mm

Ø główki D₂: 20,9 mm

Opis techniczny

Ø główki D ₂	20,9 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
Ø główki D ₁	19,7 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
długość klucza L	227 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

