

Garant**VBGW 160408, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265469 G
GTIN	4045197895721
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Wyposażenie w 2 ostrza

Gatunek: BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej: G

głębokość skrawania a_p : 0,03 - 0,12 mmposuw f : 0,04 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 160 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,12 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	G
Materiał ostrza	CBN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 160 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,
Gatunek	BU7220
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGW 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
ciągłe	nadają się		
nieregularnie	nadają się		
przerywanie	nadają się		
suchy	nadają się		