

**Garant****VBGW 160402, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265463 G
GTIN	4045197895707
Klasa artykułu	21H

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażenie w 2 ostrza

Gatunek: BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmposuw  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 160 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,2 mm
Gatunek	BU7220
głębokość skrawania $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 160 m/min
posuw $f$	0,04 - 0,12 mm/obr,
rodzaj krawędzi skrawającej	G
Materiał ostrza	CBN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGW 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
ciągle	nadają się		
nieregularnie	nadają się		
przerywanie	nadają się		
suchy	nadają się		